


7



2



3



Messerschmitt
A. G.
Augsburg

Glycol/Wasser

Bf 109

4


16
8
Glycol/Wasser
50/50

8-109 G1 7/4


59f

5


10
ZU



6





7




8

10
15
**Hier
eingreifen**




**Hier
eingreifen**



9

10 Einsteigklappe



10

380

40
1

2

3

4

5


6

7

8


9

0



14

1:2,5




(schwarz)

16
24

**Hier
aufbocken**

16 Reifendruck 4,5 atü


Sauerstoff für Atemgerät



4 Felder blau
2 Felder weiß


Teilung = 6

17



10
16
24 Volt

Pressluft für MG




2 Felder rot
4 Felder blau

Teilung=6

150 atü

12/13



16
24
**Hier
anheben**

